


Nastratrice


Serie BM 12

Nastratrice spot programmabile

Techspeed



BM 12 modulo



BM 12
da banco



BM 12 stazione

CARATTERISTICHE

- **BM 12** è un modulo compatto per la nastratura spot, dotato di unità di controllo esterna
- Dimensioni ridotte e struttura leggera ne facilitano l'integrazione in sistemi automatici
- È progettato per la nastratura di cablaggi
- Lo speciale sistema di guida del nastro consente al modulo di operare in qualsiasi posizione
- Garantisce un'applicazione del nastro costante e precisa grazie a tecnologie e software avanzati
- La nastratrice **da banco BM 12** per l'applicazione di nastri adesivi è un dispositivo semiautomatico
- È gestita tramite un pannello di controllo situato su un quadro elettrico separato
- Il modello da banco BM 12 si distingue per la rapidità del processo e la precisione nell'applicazione del nastro
- Uno speciale sistema di guida del nastro garantisce risultati costanti e di alta qualità
- Robusta e compatta
- La **stazione di lavoro automatica BM 12** è progettata per la nastratura di cablaggi e cavi twistati
- Si inserisce perfettamente nelle linee di produzione
- La struttura robusta e i componenti di alta qualità assicurano un utilizzo affidabile e sicuro
- Offre una doppia modalità di utilizzo: può funzionare come elemento integrato in una linea di produzione, oppure come unità autonoma ad impiego manuale

SPECIFICHE TECNICHE

	BM 12 modulo	BM 12 da banco	BM 12 stazione
Diametro cablaggio	2 - 10 mm		
Larghezza nastro	9 - 12 mm		
Diametro esterno rotolo nastro	max 160 mm		
Diametro interno rotolo nastro	38 mm e 76 mm		
Rumorosità	<67 dB		<65 dB
Alimentazione elettrica	110 - 240 VAC 50/60Hz		
Alimentazione pneumatica	6 bar		
Tipo di nastro	Telato, felpato, PVC		
Peso	4 kg	15 kg	110 kg
Dimensioni	118 x 393 x 173 mm	250 x 490 x 250 mm	1020 x 900 x 1710 mm

Conformità CE: le BM 12 sono pienamente conformi alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

